# 高纯度药品用/高純度薬品用

# セミコンカプラ SCY型

半导体制造设备用/半導体製造設備用











# 为了减低连接荷重,密封部采用氟素树脂。 双重密封构造,实现高密封性。

- ●主体以及弹簧为不锈钢材质(SUS304),阀门上采用氟素树脂为密封材 料。对于多种药品有优异的耐药品性能。
- ●不锈钢(SUS304)部件经电解研磨处理,耐腐蚀性能大幅提高。
- ●无润滑油使用提示的密封材质不可涂抹润滑油。
- ●采用操作简易的套环形状。
- ●各个部件均洗净后在无尘室内进行安装、检查以及包装。

# 接続荷重の低減のためシール部にふっ素樹脂を採用。 **三シール構造で高シール性も実現。**

- ●本体およびスプリングは、ステンレス鋼(SUS304)製で、バルブ材質にふっ素樹脂シール材を 採用。多種の薬品に対して優れた耐薬品性能を発揮します。
- ●ステンレス鋼(SUS304)の部品には電解研磨処理を施し、耐食性が一段と向上。
- ●ノーグリース仕様なので、シール材にはグリースを塗布していません。
- ●操作しやすいスリーブ形状を採用。
- ●各部品はすべて洗浄し、クリーンルーム内で組立、検査および包装を行っています。



# 流体的流向/流体の流れ方向

流体可从套筒侧、插塞侧任何一端流入。







规格/仕様								
主体材质/本体材質		不锈钢(SUS304)(电解研磨处理)/ステンレス鋼(SUS304)(電解研磨処理)						
安装螺纹尺寸 取付ねじサイズ		Rc 1/8 · Rc 1/4 · Rc 3/8 · Rc 1/2 · Rc 3/4 · Rc 1						
		1/8-27NPT · 1/4-18NPT						
最高使用压力 MPa {kgf/cm²}		0.2 {2}						
<b>******</b>	<b>套筒密封圏</b> ソケットパッキン	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考			
		全氟橡胶及氟素树脂 パーフロロエラストマーおよび ふっ素樹脂	P及/および PTFE (TF)	0°C~+50°C	<b>标准材质</b> /標準材質			
	<b>阅门</b> /バルブ	氟素树脂(PTFE (1S・2S为PFA))/ふっ素樹脂(PTFE (1S・2SはPFA))						

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。 \*如使用全氟橡胶以外的密封材料,请另外咨询。/パープロロエラストマー以外のシール材質をご使用の際は別途ご相談ください。

### 推荐的最大紧固扭矩/推奨最大締付トルク

Nm {kgf·cm}

请参照半导体快速接头SCS型(144页)。/「セミコンカプラ」SCS型(144ページ)を参照してください。

可与相同尺寸的半导体快速接头SCS型的插塞连接。详细请参照下表。同サイズの「セミコンカプラISCS型のプラグと接続できます。影響のはまます。


### 互换性确认表(SCS型,SCY型)/互換性確認表(SCS型·SCY型)

●・・・可连接 (特殊品除外) /接続可能 (特殊品は除く)											
	套筒/ソケット										
	产品	교코号	SCS型		SCY型						
	製品	型式	-1S	-2\$	-1S	-28	-3\$	-4S	-6S	-8\$	
	插塞 プラグ	-1P									
抽		-2P		•							
プ		-3P									
ラグ		-4P						•			
	型	-6P							•		
		-8P								•	

最小截面积/ <sub>最小断面積</sub> (mn									
产品型号/製品型式	SCY-1S	SCY-2S	SCY-3S	SCY-4S	SCY-6S	SCY-8S			
最小截面积/最小断面積	15	23	28	71	110	162			


# 流量一压力损失特性图/流量一圧力損失特性図

[测定条件](測定条件) ●流体名称:水/流体名:水 ●温度/温度:23°C±5°C



# 产品型号、尺寸表/製品型式 · 寸法表

# 外螺纹安装用/おねじ取付用



产品型号	容器容量	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
製品型式	容器容量		L	$\phi$ <b>D</b>	Н	T		
SCY-1S	10L~20L用	116	(40)	29	二面18	Rc 1/8		
SCY-1S-NPT	10L~20L用	110	(48)	29	—Щ10	1/8-27NPT		
SCY-2S	10L~20L用	180	(58)	33	二面22	Rc 1/4		
SCY-2S-NPT	10L~20L用	100	(30)	33	—闽22	1/4-18NPT		
SCY-3S	100L~200L用	292	(65)	39	二面27	Rc 3/8		
SCY-4S	100L~200L用	519	(72)	50	二面35	Rc 1/2		
SCY-6S	100L~200L用	862	(88)	59	二面41	Rc 3/4		
SCY-8S	100L~200L用	1360	(102)	68	二面50	Rc 1		

●使用之前,请您务必通读尾页的"使用须知"以及制品附带的"注意提示、注意事项"